


jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B

č. dílu: 8130913

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| ukazatel tlaku | G1/8, připraveno |
| provozní tlak v Mpa | 0.1 ... 1 MPa |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| normální průtok odvětrání 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 3,600 l/min |
| normální jmenovitý průtok | 5,300 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | snášitelnost s esterovým olejem není uvedena |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -5 ... 50 °C |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 1,250 g |
| typ upevnění | instalace vedení s upevňovacím úhelníkem příslušenstvím dle volby: |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |