



spojovací vedení

NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

č. dílu: 8099218

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	RS232
označení kabelů	příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
elektrické připojení 2, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	1.5 kV
stínění	ano
délka kabelu	1.5 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 24 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 47 mm
průměr kabelu	4.6 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
struktura kabelu	3x0,34
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm ²
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	IP20 pro zásuvku Sub-D v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 50 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	0 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálům	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	černý