


# koncová deska CPX-AP-A-EPL

č. dílu: 8112476

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(instalační rozměr) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
rozměr rastru	50.1 mm
typ upevnění	přímé upevnění průchozí dírou na montážní lištu pomocí příslušenství na montážních rámech s průchozí dírou pro šroub M5 s průchozí dírou pro šroub M6
hmotnost výrobku	120 g
montážní poloha	libovoln., na lištu H: vodorovně
okolní teplota	-20 ... 50 °C
upozornění k teplotě okolí	dodržujte snížení okolní teploty podle IEC 61131-2:2017
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % nekondenzující
jmenovitá provozní nadmořská výška	≤ 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa)
max. nastavení výšky	3,500 m
upozornění k max. nastavení výšky	> 2000 m ASL (> 79,5 kPa) dodržujte snížení okolní teploty podle IEC 61131-2:2017
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Upozornění týkající se odolnosti vibracím	SG1 na montážní lištu SG2 na přímou montáž zkouška použití v dopravě se stupněm 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
upozornění k odolnosti nárazům	30 g/11 ms podle EN 60068-2-27 SG1 na montážní lištu SG2 na přímou montáž nárazový test stupně 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
bezpečnostní třída	III
kategorie pro přepětí	II
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prosté halogenů bez esterů kyseliny fosforečné
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek, potažený
materiál šroubů	ocel, poniklovaná ocel, pozink.