

prostorový portál EXCL-15-

č. dílu: 8159775
novinka

FESTO



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	15
zdvih ve směru X	200 ... 1,000 mm
zdvih ve směru Y	200 ... 700 mm
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	system prostorového portálu
druh motoru	krokový motor
max. zrychlení	1 m/s ²
max. rychlost	0.5 m/s
opakovatelná přesnost	±0,1 mm
jmenovitý proud do fáze, efektivní	2 ... 4.2 A
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP10
okolní teplota	10 ... 40 °C
přídržný moment motoru	0.5 ... 1.4 Nm
max. procesní síla ve směru Z	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37.7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
typ upevnění	s vnitřním závitem M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS