

předřadný řídicí ventil MGXDH-3/2-H-T-1.2-110DC-EX

č. dílu: 8118346

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	elektrický
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 0.8 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar -13.05 ... 116 psi
konstrukce	spínací ventil
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
certifikát vydavatele	ATEX: CML 15 ATEX 1119X IEC: IECEX CML 17.0147X
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex db IIC T4 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tb IIIC T135°C Db
Ex - teplota okolí	-65°C ≤ Ta ≤ +40°C
stupeň krytí	IP66
pomocné ruční ovládní	tlačítkem
směr proudění	nelze obrátit
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	110VDC:3
přípustné kolísání frekvence	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-65 ... 80 °C
typ upevnění	CNOMO
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS