

# čidlo SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

č. dílu: 8182046

FESTO



## katalogový list

| parametr   | hodnota            |
|--|--------------------|
| konstrukční tvar                                 | hranatý            |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS    |
| měřená veličina                                  | poloha             |
| princip měření                                   | odolná magnetizaci |
| okolní teplota                                   | -4 ... 176 °F      |
| spínaný výstup                                   | PNP                |
| funkce spínaného prvku                           | spínač             |
| doba sepnutí                                     | 4 μs               |
| max. výstupní proud                              | 500 mA             |
| max. spínaný výkon DC                            | 12 W               |
| pokles napětí                                    | 1 V                |
| odolnost zkratu                                  | ano                |
| rozsah provozního napětí DC                      | 6 ... 24 V         |
| ochrana proti přepólování                        | ano                |
| elektrické připojení 1, druh připojení           | kabel              |
| elektrické připojení 1, technika připojení       | volné konce        |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil           | 3                  |
| směr výstupu připojení                           | podélně            |
| barevný plášť kabelu                             | šedá               |
| materiál pláště kabelu                           | PVC                |
| typ upevnění                                     | s upevňovací sadou |
| montážní poloha                                  | libovol.           |
| barva tělesa                                     | průsvitn.          |
| materiál tělesa                                  | PA                 |
| ukazatel polohy sepnutí                          | LED                |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -4 ... 176 °F      |
| stupeň krytí                                     | IP67<br>NEMA 4     |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-zóna III |