


spojovací vedení

NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

č. dílu: 8126917

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	1,300 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor a zásuvková lišta
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	RJ45 a zásuvková lišta, 12 pinů, 2 řady
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	20
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	14
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	kruhový
elektrické připojení 2, druh připojení	hybridní konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	17
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	14
elektrické připojení 2, druh upevnění	přišroubováno
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	11.7 A
napěťová pevnost	6 kV
stínění	ne
délka kabelu	10 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 130 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 130 mm
průměr kabelu	8 mm
tolerance průměru kabelu	± 1 mm
struktura kabelu	4x(1x0,128)+10x0,128
jmenovitý průřez vodiče	0.128 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 40 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	0 ... 40 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	červená
materiál izolačního pouzdra	PP