


kompaktní válec ADN-S-10-10-A-F1A

č. dílu: 8142523

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 10 mm |
| průměr pístu | 10 mm |
| tlumení | žádné tlumení |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | dvojčinný |
| konec pístnice | vnější závit |
| konstrukce | píst pístnice |
| varianty | jednostranná pístnice doporučeno pro zařízení na výrobu baterií Li-ion |
| provozní tlak v Mpa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F1a |
| třída čistoty prostředí | třída ISO 6 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.012 J |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod | 30.2 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 47 N |
| pohybující se hmotnost | 5.3 g |
| hmotnost výrobku | 15.4 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky | M3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál krytu | hliník legovaný pro tváření |
| materiál dynamických těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | tvárná slitina hliníku, eloxováno eloxovaný |
| materiál pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |