

obslužné zařízení CDPX-X-E1-W-7

č. dílu: 8155216

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| šířka | 187 mm |
| hloubka montáže | 47 mm |
| výška | 147 mm |
| délka | 55 mm |
| max. tloušťka panelu | 8 mm |
| hodiny reálného času | ano |
| podporované protokoly PLC | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| odchylka hodin reálného času | < 100 ppm při 25 °C |
| počet barev | 16 M |
| zobrazení | s podsvětlením |
| druh zobrazení | barva TFT |
| schopnost zobrazit | Touchscreen |
| velikost zobrazení | 7" |
| zálohovací baterie | nabíjecí akumulátor Li- |
| rozsah provozního napětí DC | 10 ... 32 V |
| rozlišení displeje | 800x480 pixelů |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| příkon při jmenovitém provozním napětí | 0,7 A |
| povolení | c UL us - Listed (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -20 ... 70 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 5 - 85 % nekondenzující |
| stupeň krytí | IP20 IP66 |
| upozornění ke stupni krytí | IP20 na zadní straně IP66 na čelní straně |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| upozornění k teplotě okolí | při instalaci ve svislé poloze |
| hmotnost výrobku | 1,300 g |
| PLC rozhraní | RS485 |
| rozhraní USB | ano |
| přídavné funkce | slot pro kartu SD |
| sběrnice | RJ45 10/100 MBd |
| typ upevnění | montáž do panelu |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| programovací software | Designer Studio |
| data CPU | 1 GB RAM |