


Servomotor MTR-AC-100-3S-GA

Teilenummer: 526733

FESTO

mit Getriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Verdrehspiel	≤ 0,05 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	4:1
Rotorlagegeber	Resolver
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Nennabtriebsdrehzahl Getriebe bei 50% ED	575 1/min
Nennabtriebsdrehzahl Getriebe bei 100% ED	387 1/min
Max. Drehzahl	5.320 1/min
Nenn-drehzahl	4.300 1/min
Dauerstillstandsstrom	6,7 A
Isolationsschutzklasse	F
Motorkonstante	0,711 Nm/A
Nennleistung Motor	1.417 W
Nennspannung DC	325 V
Nennstrom Motor	5 A
Spitzenstrom	20 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max 90 %
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-40 ... 40 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	42,2 kgcm ²
Getriebeabtriebsdrehmoment	13,8 Nm
Getriebewirkungsgrad	0,98
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,6 kgcm ²
Massenträgheitsmoment Rotor	2,6 kgcm ²
Nenn-drehmoment	3,53 Nm
Spitzendrehmoment	12,2 Nm
Stillstands-drehmoment	4,74 Nm
Verdrehsteifigkeit	≤ 4,5 Nm/arc
Zulässige axiale Wellenbelastung	9.000 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	4.000 N
Produktgewicht	8.980 g
Elektrische Anschluss-technik	Stecker