



# Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:H1N2M1-WP

Teilenummer: 531085

FESTO

bestehend aus Filter, Druckregelventil, Öler, Wandbefestigungsplatte.  
Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer,  
Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer  
Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                               | 4   |
| Baureihe                               | MS  |
| Einbaulage                             | senkrecht +/- 5°  |
| Filterfeinheit                         | 40 µm   |
| Kondensatablass                        | vollautomatisch   |
| Konstruktiver Aufbau                   | Druckregelventil mit Manometer<br>Standardfilter<br>Standardnebelöler |
| Schalenschutz                          | Kunststoffschutzkorb  |
| Druckanzeige                           | mit Manometer   |
| Betriebsdruck                          | 2 ... 12 bar  |
| Druckregelbereich                      | 1 ... 7 bar   |
| Normalnenndurchfluss                   | 1.300 l/min   |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte Gase                 |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2   |
| Lagertemperatur                        | -10 ... 60 °C   |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                |
| Mediumstemperatur                      | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht                         | 1.000 g   |
| Befestigungsart                        | mit Zubehör   |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 2              | G1/4  |