



válvula neumática

JDH-5-1/4

Número de artículo: 10409

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de las válvulas | 5/2 biestable dominante |
| Tipo de accionamiento | neumático |
| Ancho | 30,5 mm |
| Caudal nominal normal | 1.100 l/min |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0 ... 0,8 MPa |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 8 bar |
| Construcción | asiento de plato |
| Tipo de protección | IP65 |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Patrón | 32 mm |
| Función de escape | Estrangulable |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tipo de control | directo |
| Alimentación del aire de control | externo |
| Sentido del flujo | no reversible |
| Superposición | Superposición negativa |
| Presión de mando MPa | 0,23 ... 1 MPa |
| Presión de control | 2,3 ... 10 bar |
| Frecuencia máx. de conmutación | 12 Hz |
| Tiempo de conmutación a la inversión | 12 ms |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 330 g |
| Tipo de fijación | Sobre regleta de bornes con taladro pasante a elegir: |
| Conexión del aire de pilotaje 12 | G1/8 |
| Conexión del aire de pilotaje 14 | G1/8 |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/4 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |