


brida de motor EAMF-A-48C-100A

Número de artículo: 1201924

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	726 g
Código de conexión, entrada motor	100A
Código de conexión, caja de acoplamiento	48C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS