


tlumič nárazu DYSS-3-4-Y1F-F1A-G2

č. dílu: 8179966

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	3
zdvih	4 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
varianty	doporučeno pro zařízení na výrobu baterií Li-ion
max. rychlost nárazu	1 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.2 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	4 mm
max. zastavovací síla	80 N
max. utahovací moment	1 Nm
max. energie tlumení na zdvih	0.4 J
max. spotřeba energie na hodinu	4,500 J
max. zbytková energie	0.004 J
síla pro návrat do původní polohy	0.4 N
hmotnost výrobku	3 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel
materiál pístitnice	vysoce legovaná ocel