



spínací ventil MS4-EM1-1/4-F1A

č. dílu: 8183561
novinka

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	otočné šoupě
typ ovládání	ruční
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ řízení	přímo
návod k použití	Foreign particles can adhere to the product or form during installation. Depending on the application, it may be necessary to purge the product with clean compressed air, to clean it after installation and operate it with ducted exhaust air.
funkce ventilu	3/2 impulsní
provozní tlak	0 ... 14 bar
hodnota C	9 l/sbar
hodnota B	0.39
normální jmenovitý průtok	2,200 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	190 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek