

# řadová připojovací deska VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH

č. dílu: 8188451  
novinka

FESTO

## katalogový list

parametr	hodnota
maximální počet cívek ventilů	24
rozměry B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
upozornění k provoznímu napětí	požadovány síťové díly SELV/PELV berte v úvahu napěťový úbytek
povolení	RCM Mark
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment při montáži na stěnu	6 Nm
hmotnost výrobku	124.1 g
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
výstup kabelu	přímo
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	für Cartridge 15 mm
připojení pneumatiky 5	für Cartridge 15 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	zesílený PA
materiál krytu	zesílený PA
materiál těsnění	NBR
materiál dutinky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál svorky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál matice	vysoce legovaná nerezová ocel