


Saugnapf VAS-30-1/8-NBR-CT

Teilenummer: 183510

FESTO

mit Dichtring OL.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	30 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	25 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschlus oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	34 N
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumschlus	G1/8
Shore-Härte	73
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Sauger	NBR