

Acumuladores de aire comprimido



VZS-10-B

Número pieza: 151923

FESTO

según directiva CE 87/404/EEC y NE 286-1:1998.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Volumen	10 l
Posición de montaje	Purga de agua de condensación hacia abajo
Corresponde a la norma	EN 286-1
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 16 bar
Fluido	nitrógeno Aire comprimido
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre acumuladores sencillos
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura del medio	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Homologación	TÜV
Par de apriete máx. de rosca de conexión	130 Nm
Par de apriete máx. de purga de agua de condensación	27 Nm
Peso del producto	6.000 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión de evacuación del condensado	G3/8
Conexión neumática	G1
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información acerca del material, acumulador de aire comprimido	Acero pintado