


pinza angular DHWS-25-A

Número de artículo: 1310180

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Precisión máxima de sustitución	$\leq 0,2$ mm
Ángulo máximo de apertura	40 deg
Simetría de rotación	$\leq 0,2$ mm
Precisión de repetición de las pinzas	$\leq 0,04$ mm
Cantidad de dedos de la pinza	2
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Función de la pinza	Ángulo
Construcción	Palanca
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	≤ 3 Hz
Tiempo mín. de apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	64 ms
Tiempo mín. de cierre a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 ms
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Momento de agarre total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), al abrir	386 Ncm
Momento de agarre total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), al cerrar	356 Ncm
Momento de inercia de la masa	0,62 kgcm ²
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	90 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	3,6 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	3,6 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	3,6 Nm
Peso del producto	258 g
Tipo de fijación	Rosca interior y casquillo para centrar con agujero pasante y casquillo de centraje a elegir:
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la tapa	PA
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio Anodizado duro
Material de las mordazas	Acero de aleación fina