


racor rápido en T

QSTF-3/8-12-B

Número de artículo: 153190

FESTO

Orientable 360°, rosca interior y exterior con hexágono exterior.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 9,3 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Recubrimiento |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Forma en L, conexión adicional para rosca interior longitudinal |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Clasificación marítima | véase el certificado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Par de apriete nominal | 15,5 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Peso del producto | 67 g |
| Cantidad de salidas | 2 |
| Cantidad de conductos de alimentación | 1 |
| Tipo de fijación | Hexágono exterior, llave 21 |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior R3/8 |
| Conexión neumática 2 | Rosca interior G3/8 Para diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm |
| Color del anillo extractor | azul |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | PBT |
| Material del tornillo hueco | Latón niquelado |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |