

# cilindro guiado

## DFM-12-40-P-A-GF

Número de artículo: 170828

★ Gama básica

con guía integrada.

El sensor de proximidad del tipo SMTSO-8E únicamente puede utilizarse con este producto con carreras de entre 20 y 40 mm si se monta hacia afuera el kit de fijación apropiado, tipo SMB-8E.

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Distancia del centro de gravedad entre la carga útil y la placa	25 mm
Carrera	40 mm
Diámetro del émbolo	12 mm
Tipo de accionamiento del actuador	Yunque
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento Mpa	0,2 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Velocidad máxima	0,8 m/s
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,07 Nm
Fuerza Fy máxima	240 N
Fuerza Fy estática máx.	240 N
Fuerza Fz máxima	240 N
Fuerza estática Fz máx.	240 N
Momento Mx máximo	4,92 Nm
Momento estático Mx máximo	4,92 Nm
Momento máximo My	3,74 Nm
Momento estático My máximo	3,74 Nm
Momento máximo Mz	3,74 Nm
Momento estático Mz máximo	3,74 Nm
Carga de par máxima admitida Mx en función de la carrera	0,81 Nm
Máx. carga útil en función de la carrera con distancia definida xs	31 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	51 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	68 N
Masa móvil	232 g
Peso del producto	497 g
Conexiones alternativas	ver dibujo técnico del producto
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina