

unidad de mantenimiento FRC-1/2-D-MIDI-KA



Número de artículo: 185799

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Compuesto de válvula reguladora con filtro, módulo de derivación y lubricador. Con purga manual del condensado y funda metálica de protección.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | Midi |
| Serie | D |
| Asegurar el accionamiento | Botón giratorio con enclavamiento |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Purga del condensado | giro manual |
| Construcción | Módulo de derivación Filtro regulador con manómetro Lubricador proporcional estándar |
| Cantidad máxima del condensado | 43 cm ³ |
| Funda de protección | Funda protectora metálica |
| Indicación de la presión | con manómetro |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 16 bar |
| Margen de regulación de la presión | 0,5 ... 12 bar |
| Histéresis máxima de la presión | 0,3 bar |
| Caudal nominal normal | 2.500 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 2.400 g |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto con accesorios a elegir: |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | G1/2 |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | PC |