


conector tipo zócalo con cable KMEB-2-24-2,5-LED

Número de artículo: 174844

FESTO

pre-montado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH y bobinas N2



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	200 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector acodado tipo zócalo Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Conexión de conducto de protección	presente
Longitud del cable	2,5 m
Diámetro del cable	6,2 mm
Estructura del cable	3x0,75
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Material de la carcasa	PA POM
Material de los contactos crimp	Bronce