

cabeza de rótula CRSGS-M6

Número de artículo: 195580

FESTO

con tuerca hexagonal, para fijación esférica de cilindros (por el lado del vástago), según DIN ISO 8139.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M6
Basado en la norma	ISO 12240-4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	29 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo exterior	Acero de aleación fina
Material de la carcasa	Acero de aleación fina
Material del anillo interior	Acero de aleación fina
Material de las tuercas	Acero de aleación fina