

caballete LBN-40

Número de artículo: 195861

FESTO

para fijación orientable de cilindros.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|-------------------------------|
| Tamaño | 40 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasificación RSBP según CD-0033 | F1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso del producto | 191 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la fijación | Acero cincado |
| Material del perno | Acero cincado |
| Material de bloqueo | Acero de muelles, galvanizado |