



# acumulador de aire comprimido VZS-20-B

Número de artículo: 192161

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                              | Valor   |
|---|---|
| Volumen                                     | 20 l  |
| Posición de montaje                         | Purga del condensado hacia abajo                          |
| Corresponde a la norma                      | EN 286-1  |
| Presión de funcionamiento Mpa               | -0,095 ... 1,6 MPa  |
| Presión de funcionamiento                   | -0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi                   |
| Marca CE (ver declaración de conformidad)   | según la normativa UE sobre acumuladores sencillos        |
| Fluido                                      | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Nitrógeno |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK     | 4 - riesgo de corrosión muy alto                          |
| Conformidad PWIS                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura del medio                       | -10 ... 100 °C  |
| Temperatura ambiente                        | -10 ... 100 °C  |
| Par de apriete máx. de rosca de conexión    | 130 Nm  |
| Par de apriete máx. de purga del condensado | 27 Nm   |
| Peso del producto                           | 9.000 g   |
| Tipo de fijación                            | con taladro pasante                                       |
| Conexión de purga del condensado            | G3/8  |
| Conexión neumática                          | G1  |
| Material del acumulador de aire comprimido  | Acero con recubrimiento de polvo                          |