

# cilindro de fuelle

## EB-145-60

Número de artículo: 36486

FESTO

no precisa mantenimiento, ausencia de movimientos a tirones



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Diámetro necesario para el montaje	160 mm
Carrera	60 mm
Altura máx. en avance	110 mm
Ángulo de giro máximo	20 deg
Asimetría máxima	10 mm
Altura mín. para el montaje	50 mm
Modo de funcionamiento	de simple efecto
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:::4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Fuerza de reposición	120 N
Peso del producto	900 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del fuelle	NR/BR
Material de la carcasa	Acero cincado