



generador de vacío VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5

Número de artículo: 193585

FESTO

Estándar, gran capacidad de aspiración, ancho 18mm, forma en T con rosca interior.



Hoja de datos

Característica	Valor
Díámetro nominal de la tobera Laval	1,4 mm
Patrón	18 mm
Posición de montaje	indistinto
Característica del eyector	Gran caudal de aspiración Estándar
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máximo	8 bar
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máx. contra atmósfera	90 l/min
Tiempo de ventilación a presión de funcionamiento nominal	0,25 s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Par de apriete máximo	0,5 Nm
Peso del producto	36 g
Tipo de fijación	con taladro pasante con accesorios
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión de vacío	G1/4
Material de la rosca de conexión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera colectora	POM
Material de la carcasa	POM reforzado
Material del eyector	Aleación forjable de aluminio