

tubo flexible de material sintético

PUN-3X0,5-SI-500

Número de artículo: 525738

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, racores roscados CN y CK de poliuretano (no aprobados para la industria alimentaria)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro exterior | 3 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 12 mm |
| Diámetro interior | 2,1 mm |
| Radio máximo de curvatura | 9 mm |
| Indicaciones para la utilización | TPE-U a base de ésteres The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Características de los tubos flexibles | Suitable for energy chains |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 0,7 MPa -0,95 ... 7 bar -13,775 ... 101,5 psi |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Homologación | TÜV |
| Certificado entidad que lo expide | B 013277 0506 00 |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Control de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,0044 kg/m |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 3 mm para boquilla con diámetro interior de 2 mm |
| Color | Plateado |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | TPE-U(PU) |