


brida basculante SNCS-125-R3

Número de artículo: 2895926

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantes	Gran protección anticorrosiva
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.369 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjable de aluminio con recubrimiento protector
Material del cojinete de articulación	PTFE
Material de los tornillos	Acero inoxidable Acero inoxidable de aleación fina