

Filtro micrónico MS6-LFM-3/8-BRM-DA

Número pieza: 536834

FESTO

Filtro de 1 µm, depósito de plástico con funda de plástico, purga manual de agua de condensación, con indicación de la presión diferencial y sentido del flujo de izquierda a derecha.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	1 µm
Grado de eficacia del filtro	99,99 %
Evacuación del condensado	giro manual
Construcción	Filtro de fibras
Cantidad máxima de condensado	38 cm ³
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Indicador de la presión diferencial	indicación óptica
Presión de funcionamiento	0 ... 20 bar
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	950 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	140 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,5 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	600 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del filtro	Fibra de borosilicato
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	PC