


distribuidor giratorio

GF-1/4-2

Número de artículo: 539288

FESTO

Racores giratorios múltiples, 2 entradas y salidas separadas.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 8 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Caudal nominal normal 1.1-2.1 | 1.250 l/min |
| Caudal nominal normal 1.2-2.2 | 2.020 l/min |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 300 1/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Utilizar un filtro de 5 µm durante el funcionamiento con agua Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |