

Detector de proximidad SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

Número pieza: 525916

FESTO

eléctrico, sin contactos, PNP, para actuadores con ranura 10 para detectores, montaje en la parte superior, con conector tipo clavija M8.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Construcción	para ranura redonda
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Salida	PNP
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Reproducibilidad del valor de conmutación	+/- 0,1 mm
Tiempo de conexión	≤ 0,33 ms
Tiempo de desconexión	0,3 ms
Rendimiento DC máximo de conmutación	6 W
Caída de tensión	2 V
Corriente residual	0,06 mA
Anticortocircuitaje	sí
Margen de tensión de funcionamiento DC	5 ... 30 V
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	Cable con conector M8x1 3 contactos
Sentido de la conexión de salida	longitudinal
Longitud del cable	0,3 m
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR
Tipo de fijación	aprisionado en ranura redonda
Par de apriete	0,2 Nm
Peso del producto	5 g
Información sobre el material del cuerpo	PA
Indicación del estado	LED amarillo
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65 IP67