


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Número pieza: 542968

FESTO

comprendiendo mini carros, preciso, compacto, cortos tiempos de ciclo.  
Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.  
Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pick&Place 1.0
carga útil	0 ... 2 kg
Accionamiento eje Z	SLT-10
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 80 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	SLT-16
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Carrera eje Y	0 ... 150 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm