



generador de vacío VN-14-H-T4-PQ2-VA5-R02

Número de artículo: 547706

FESTO

Estándar, vacío elevado, ancho 18 mm, forma en T con enchufe y silenciador abierto. Conexión de vacío con rosca exterior.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	1,4 mm
Patrón	18 mm
Construcción del silenciador	abierto
Posición de montaje	indistinto
Característica del eyector	Alto vacío Estándar
Función integrada	Silenciador abierto
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máximo	5,1 bar
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	5 bar
Vacío máximo	88 %
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máx. contra atmósfera	51,6 l/min
Tiempo de ventilación a presión de funcionamiento nominal	0,5 s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	69 dB(A)
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Par de apriete máximo	0,5 Nm
Peso del producto	42 g
Tipo de fijación	con taladro pasante con accesorios
Conexión neumática 1	QS-6
Conexión neumática 3	Silenciador abierto
Conexión de vacío	G1/4
Material de la rosca de conexión	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera colectora	POM
Material de la carcasa	POM reforzado
Material del silenciador	Fundición inyectada de aluminio POM Espuma de PU
Material del eyector	Aleación forjable de aluminio
Material del racor	latón níquelado