


conector de alimentación NTSD-WD-11

Número de artículo: 533119

FESTO

para terminales de válvulas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	34 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector acodado tipo zócalo borne roscado
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	16 A
Racor de cables	Pg11
Diámetro máximo admisible del cable	5 ... 11 mm
Sección de la conexión	2,5 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PBT
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre latón