

anillo de junta OL-1/4-200

Número de artículo: 534233

FESTO

sin fugas, con cuerpo metálico.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 16030
Tamaño del depósito	200
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación.
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Apriete manual a temperatura ambiente	sí
Par de apriete nominal	10 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Aluminio
Material de las juntas	HNBR