

# filtro submicrónico MS9-LFM-N3/4-AUM-HF

Número de artículo: 552980

FESTO

Filtro de 0,01 µm, funda metálica de protección, alto caudal, purga manual del condensado, sentido de paso de izquierda a derecha.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	MS
Tamaño	9
Construcción	Filtro de fibras
Grado de filtración	0,01 µm
Purga del condensado	giro manual
Presión de funcionamiento	0 ... 20 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	7.800 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	390 l/min
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Cantidad máxima del condensado	225 ml
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Conexión neumática 2	3/4 NPT
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la cubierta	PA
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	Aleación forjable de aluminio
Material de la mirilla	PA
Material de las juntas	NBR
Peso del producto	2.500 g