



módulo de derivación MS4-FRM-1/4-I-Z

Número de artículo: 536971

FESTO

con función antirretorno integrada; sentido del flujo de derecha a izquierda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Módulo de derivación con función antirretorno
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2	1.750 l/min
Caudal nominal normal con salida hacia arriba	500 l/min
Caudal nominal normal con salida hacia abajo	500 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	160 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio