



pinza de tres dedos HGDT-25-A

Número de artículo: 540859

FESTO

robusto, aplicable como sujeción interior o exterior, para la detección de posiciones.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Carrera por dedo	3 mm
Precisión máxima de sustitución	$\leq 0,2$ mm
Holgura angular máxima ax, ay de las mordazas	$\leq 0,1$ deg
Holgura máxima Sz de las mordazas	$\leq 0,05$ mm
Simetría de rotación	$\leq 0,2$ mm
Precisión de repetición de las pinzas	$\leq 0,03$ mm
Cantidad de dedos de la pinza	3
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Función de la pinza	3 puntos
Construcción	Plano indicado Movimiento guiado
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Fuerza total de agarre a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), al abrir	246 N
Fuerza total de agarre a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), al cerrar	207 N
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Presión de funcionamiento, aire de sellado	0 ... 0,5 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	≤ 4 Hz
Tiempo mín. de apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	28 ms
Tiempo mín. de cierre a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	25 ms
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Fuerza de agarre por mordaza a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), al abrir	82 N
Fuerza de agarre por mordaza a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) al cerrar	69 N
Momento de inercia de la masa	0,48 kgcm ²
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	350 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	7 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	10 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	5 Nm
Intervalos de lubricación para componentes guiados	5 Mio SP
Masa máx. por dedo externo	10 g
Peso del producto	185 g
Tipo de fijación	con agujero pasante y pasador con rosca interior y pasador a elegir:
Conexión neumática, aire de sellado	M5
Conexión neumática	M5
Material de la tapa	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio Recubierto de COMPCOTE
Material de las mordazas	Acero templado