


electroválvula VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1

Número de artículo: 547076

FESTO

Con clavija de cubo, forma C.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Función de las válvulas | 5/2 biestable dominante |
| Tipo de accionamiento | eléctrico |
| Tamaño de las válvulas | 26 mm |
| Caudal nominal normal | 1.100 l/min |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,09 ... 1,6 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 16 bar |
| Construcción | Corredera |
| Homologación | c UL us - Recognized (OL) |
| Tipo de protección | IP65 NEMA 4 |
| Diámetro nominal | 9 mm |
| Función de escape | Estrangulable |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Corresponde a la norma | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Accionamiento manual auxiliar | mediante pulsador |
| Tipo de control | prepiloto |
| Alimentación del aire de control | externo |
| Sentido del flujo | reversible |
| Superposición | Superposición positiva |
| Indicación del estado de señal | LED |
| Presión de mando MPa | 0,3 ... 1 MPa |
| Presión de control | 3 ... 10 bar |
| Caudal de válvula | 1.400 l/min |
| Caudal válvula en placa base individual | 1.100 l/min |
| Caudal válvula de interconexión neumática | 1.100 l/min |
| Tiempo de conmutación a la inversión | 18 ms |
| Factor de utilización | 100 % |
| Máx. impulso de prueba positivo con señal 0 | 1.800 µs |
| Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 | 800 µs |
| Valores característicos de las bobinas | 24 V DC: 1,8 W |
| Fluctuación de tensión permisible | -15 % / +10 % |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Resistencia a los impactos | Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -5 ... 50 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 90 % |

| Característica | Valor |
|---|--|
| Nivel de ruido | 85 dB(A) |
| Fluido de control | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm |
| Peso del producto | 305 g |
| Conexión eléctrica | Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803 sin conductor de protección a tierra |
| Tipo de fijación | En la placa base |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 14 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 | No captado según norma conducido |
| Conexión neumática 1 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Conexión neumática 2 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Conexión neumática 3 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Conexión neumática 4 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Conexión neumática 5 | Placa base de 26 mm según ISO 15407-1 |
| Interfaz de pilotaje | según ISO 15218 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las juntas | HNBR NBR |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de los tornillos | Acero cincado |