

placa de alimentación CPE10-PRS-1/4-10-NPT

Número de artículo: 550078

FESTO

para válvulas CPE.



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	16 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10
Número máx. de zonas de presión	2
Presión de estallido	5 MPa 50 bar 725 psi
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	23 ... 122 °F
Temperatura ambiente	23 ... 122 °F
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,9 ft-lbf
Peso del producto	18,025 oz
Tipo de fijación de la placa de alimentación	con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 3	1/4 NPT
Conexión neumática 5	1/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio