

conjunto de fuelles

DADB-S1-20-S301-350

Número de artículo: 553419

FESTO

Para cilindros normalizados según ISO 6432.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Tamaño | 20 |
| Carreras | 301 ... 350 mm |
| Prolongación del vástago | 101 mm |
| Construcción | redondo |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Conjunto de fuelles con colector de escape |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificación RSBP según CD-0033 | F5a |
| Resistencia a fluidos | Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso del producto | 100 g |
| Tipo de fijación | con pasador roscado con rosca interior |
| Conexión neumática | M5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de los adaptadores | PA reforzado |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del fuelle | NBR |
| Material de los pasadores roscados | Acero inoxidable de aleación fina |