

# conjunto de fuelles

## DADB-S1-63-S351-375

Número de artículo: 553513

FESTO

Para cilindros normalizados según ISO 6432.



### Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Diámetro exterior                       | 57 mm   |
| Tamaño                                  | 63  |
| Carreras                                | 351 ... 375 mm                                    |
| Prolongación del vástago                | 106 mm  |
| Construcción                            | redondo   |
| Posición de montaje                     | indistinto  |
| Construcción                            | Conjunto de fuelles<br>con colector de escape     |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 - riesgo de corrosión alto                      |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                    |
| Clasificación RSBP según CD-0033        | F5a   |
| Resistencia a fluidos                   | Polvo<br>Virutas<br>Aceites<br>Grasas<br>Gasolina |
| Tipo de protección                      | IP54  |
| Temperatura ambiente                    | -10 ... 80 °C                                     |
| Peso del producto                       | 151 g   |
| Tipo de fijación                        | con pasador roscado<br>con rosca interior         |
| Conexión neumática                      | G1/4  |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS                                 |
| Material de los adaptadores             | PA reforzado                                      |
| Material de las juntas                  | NBR   |
| Material del fuelle                     | NBR   |
| Material de los pasadores roscados      | Acero inoxidable de aleación fina                 |