


cilindro compacto ADN-4"-1"-A-P-A

Número de artículo: 557174

FESTO

según ISO 21287, para la detección de posiciones, con rosca exterior en el vástago.



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	1 "
Diámetro del émbolo	4"
Rosca del vástago	5/8-18 UNF-2A
Basado en la norma	ISO 21287
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Extremo del vástago	Rosca exterior
Construcción	Émbolo Vástago Tubo perfilado
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energía del impacto en las posiciones finales	1,844 ft-lbf
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	1.017,035 lbf
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	1.059,3 lbf
Masa móvil con carrera de 0 mm	20,178 oz
Masa adicional por 10 mm de carrera	3,469 oz
Peso básico con carrera de 0 mm	76,252 oz
Peso adicional por 10 mm de carrera	0,885 oz
Tipo de fijación	con taladro pasante con rosca interior con accesorios a elegir:
Conexión neumática	1/8 NPT
Material del tornillo con collar	Acero
Material de la culata	Fundición inyectada de aluminio, recubierta
Material de las juntas dinámicas	TPE-U(PU)
Material del vástago	Acero de aleación fina
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio anodizado liso