

cilindro redondo DSNU-63-50-PPS-A

Número de artículo: 559327

FESTO

Con amortiguación de fin de recorrido neumática autorregulable.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Carrera | 50 mm |
| Diámetro del émbolo | 63 mm |
| Rosca del vástago | M16x1,5 |
| Amortiguación | PPS: amortiguación de fin de recorrido neumática autorregulable |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Émbolo Vástago Camisa del cilindro |
| Detección de la posición | para sensores de proximidad |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 10 bar |
| Modo de funcionamiento | de doble efecto |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Carrera de amortiguación | 21 mm |
| Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso | 1.681,9 N |
| Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance | 1.870,3 N |
| Masa móvil | 584 g |
| Peso del producto | 1.665 g |
| Tipo de fijación | con accesorios |
| Conexión neumática | G3/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la culata | Aleación forjable de aluminio |
| Material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Material del vástago | Acero de aleación fina |
| Material de la camisa del cilindro | Acero inoxidable de aleación fina |