


Kit de compensadores YHBP-

Número de artículo: 8087218

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carreras	100 ... 1.990 mm
Diámetros de los cilindros	50 ... 200 mm
Cinemáticas compatibles	Columna elevadora Cinemática paralela
Polos inconfundibles	para tensión de funcionamiento
Presión de funcionamiento Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	4 ... 8 bar
Velocidad máxima del proceso	1 m/s
Margen de tensión de funcionamiento DC	21,6 ... 26,4 V
Factor de utilización	100 %
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Ondulación residual	5 %
Consumo de corriente en salidas sin carga	2 A
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	IP20 para dispositivo de conmutación de seguridad PNOZ IP20 para sistema de control CMCB-...-C IP20 para controlador CECC-D IP54 para sistema de control CMCB-...-CC Estando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Carga de masa	25 ... 999 kg
Relación de multiplicación de la cinemática	1:5 para columnas de elevación 1:1 - 1:5 para cinemáticas paralelas
Peso del producto	4,8 ... 60,5 kg
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS