

sensor de proximidad SDBF-FCS-1L-PU-K-9-N-LE

Número de artículo: 8117062

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Construcción en bloque
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Magnitud de la medición	Posición
Principio de medición	magnetorresistivo
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Salida	PNP
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Tiempo de conexión	4 µs
Corriente máxima de salida	500 mA
Rendimiento DC máximo de conmutación	12 W
Caída de tensión	1 V
Anticortocircuitaje	sí
Margen de tensión de funcionamiento DC	6 ... 24 V
Polos inconfundibles	sí
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Sentido de la conexión de salida	longitudinal
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Tipo de fijación	Con conjunto de fijación
Posición de montaje	indistinto
Color del cuerpo	transparente
Material de la carcasa	PA
Indicación del estado	LED
Temperatura ambiente con cableado móvil	-4 ... 176 °F
Tipo de protección	IP67 NEMA 4
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III