

# bobina magnética

## VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME

Número de artículo: 8118325

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Factor de utilización	100 %
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, potencia de 1,8 VA
Fluctuación de tensión permisible	-15 % / +10 %
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certificado entidad que lo expide	INMETRO DNV 17.0042X
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Tipo de protección contra explosión por polvo	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Peso del producto	330 g
Conexión eléctrica	Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS