


reductor EMGA-120-P-G8-SAS-140

Número de artículo: 8141759

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	120 mm
Tamaño de la brida del motor	140 mm
Holgura torsional	0,12 deg
Tipo de engranaje reductor	Engranaje planetario
Relación de reducción	8:1
Máx. revoluciones de salida	6.500 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 ... 90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP54
Momento de giro continuo de salida	120 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	1,431 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	380 Nm
Grado de eficacia máximo	97 %
Resistencia torsional	18 Nm/arcmin
Peso del producto	7.000 g
Conexión entre reductor y eje de salida	120G
Conexión entre reductor y eje motriz	140A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS